

CN.G 09T304, Sorte: HU7305



Bestelldaten

Bestellnummer	250150 HU7305
GTIN	4045197666505
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CN.G 09T304 HU7305 Sorte: HU7305

Spanbrecher: AM

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p: 0,5 - 5 mm Vorschub f: 0,1 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 400 - 600 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,6 mm/U
Spanbrecher	AM
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	N
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v _c Hauptanwendung	400 - 600 m/min
Schnitttiefe a _p	0,5 - 5 mm

Sorte	HU7305
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNGG 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen