

**HOLEX****Kegelbürste gekröpft Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Gewinde M:  
125XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5713 125XM14
GTIN	4067263136521
Artikelklasse	GGN

**Beschreibung****Ausführung:**

Gekröpfte **Kegelbürste** mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst.  
**Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

Entspricht Nr. 571303.

**Verwendung:**

**Linksgezopft**, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.

Ideal zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen und für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.

Mit **Innengewinde M14**, zur Direktaufnahme **auf Winkelschleifern**.

**Technische Beschreibung**

Gewinde M	M14
maximale Drehzahl	12500 min <sup>-1</sup>
Besatzbreite L <sub>1</sub>	12 mm
Besatzmaterial	Stahldraht
Zopfung	linksgezopft
Produktart	Kegelbürste

---

## Zubehör

Kegelbürste gekröpftStahldraht 0,50 mm Bürsten-Ø  
D1×Gewinde M 125XM14 mm

---

571303 125XM14