



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA6525



### Bestelldaten

Bestellnummer	250102 CA6525
GTIN	4960664513109
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

CNMG 120404 CA6525 Sorte: CA6525

Spanbrecher: MQ

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 220 m/min

### Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 220 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	MQ
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Sorte	CA6525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen