



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: CA510



Bestelldaten

Bestellnummer	250103 CA510
GTIN	4960664697069
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,3 - 1,2 mm
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,06 - 0,42 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 590 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	WP
Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen