

Garant**Fächerschleifscheibe long life ZA konisch, Ø 115 mm, Körnung: 40****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5264 40
GTIN	4067263136828
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

- **Premium Zirkonkorund (ZA) für maximale Schleifleistung.**
- **Robustes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe für ideale Abnutzung und Stabilität im Kanteneinsatz.**
- **Stabiler Glasgewebeteller für optimalen Anpressdruck.**
- **Universell für Stahl und INOX geeignet.**
- **Beste Ergebnisse auf schwachen und leistungsstarken Winkelschleifern.**

long life - Sehr dichte Lamellenanordnung für **maximale Standzeit.**

Entspricht 565264.

Verwendung:

Universelle Schleifarbeiten, Flächenschliff, Abtragschliff und Kantenbearbeitung.

Technische Beschreibung

Formbeschreibung	schräg
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Inhalt	100
Scheiben-Ø	115 mm

Körnung	40
Schleifmittel	Zirkonkorund (ZA)
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 115 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Fächerschleifscheibelong life ZA konisch Körnung 40	565264 40
---	-----------