

Garant**Trennscheibe Stahl EXTRA SCHMAL, Scheiben-Ø / Stückzahl: 178/100**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG5262 178/100
GTIN	4067263136927
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Neue, nach modernster Technologie gefertigte **Hochleistungsausführung** mit deutlichem Produktivitätsvorteil und exzellentem Schnittgefühl. **Erhöhte Schnittleistung** durch raue, freischleifende Seitenflächen, hervorragende Standzeit, **verbessertes Anschnittverhalten**. Die geringe Scheibenstärke ermöglicht **schnelles Trennen ohne Kraftanstrengung mit hoher Zeiteinsparung. Saubere Schnittflächen, kaum Gratbildung**. Entspricht Nr. 563262.

Spezialtyp für **Stahl**, Hochleistungsausführung.

Spezifikation:

A46S-BF.

Technische Beschreibung

Inhalt	100
Spezifikation	A46S-BF
für Materialstärken	7,7 - 8 mm
Form	41
Scheiben-Ø	178 mm

maximale Drehzahl	8500 min ⁻¹
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Formbeschreibung	gerade
Scheibenbreite	1,6 mm
Schleifmittel	Korund-Schleifkorn (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	Stahl
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Trennscheibe, Hochleistungsausführung EXTRA SCHMAL,
Stahl Scheiben-Ø 178 mm

563262 178