# Garant

Vorteilspack Schruppschleifscheibe Universal, Scheiben-Ø×Scheibenbreite / Stückzahl: 115X7/50mm



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5010 115X7/50		
GTIN	4067263135449		
Artikelklasse	GGN		

## **Beschreibung**

#### Ausführung:

- Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Schruppschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Abschliffleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.
- · Formen: Schruppschleifscheiben gekröpft (Form 27, 28, 29)
- · Schleifwinkel 20° bis 30°
- Einsatz: Auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit zum Schleifen von Schweißnähten, Flächen und Kanten.

Für die **universelle Anwendung** auf **INOX, Stahl** und Guss. Entspricht Nr. 560010. **Spezifikation:** 

28-A30R-BFX.

### **Technische Beschreibung**

Inhalt	50	
Scheiben-Ø	115 mm	
maximale Drehzahl	13300 min <sup>-1</sup>	

Scheibenbreite	7 mm		
Bohrungs-Ø	22,23 mm		
Schleifmittel	Normalkorund		
Schleifmittelkurzzeichen	А		
Spezifikation	A30R-BF		
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %		
empfohlener Anstellwinkel	20-30 Grad		
optimiert für Werkstoff	Stahl		
optimiert für Werkstoff	INOX		
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s		
Produktart	Schruppschleifscheibe		

## **Anwenderdaten**

	Eignung	$\mathbf{V}_{c}$	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Uni	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

SchruppschleifscheibeUniversal Scheiben-ØxScheibenbreite 115X7 mm

560010 115X7