



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA4515



Bestelldaten

Bestellnummer	250214 CA4515
GTIN	4960664599981
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMG 120412 CA4515 Sorte: CA4515

Spanbrecher: STD

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 7 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,7 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 110 - 360 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,05 - 0,7 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 360 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 7 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	STD
Eckenradius	1,2 mm
Hauptanwendung	K

Sorte	CA4515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen