



Vorteilspack Kompakt-Winkelschleifer



Bestelldaten

Bestellnummer	GG7111 72250660
GTIN	
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

FEIN – Kompakt-Winkelschleifer Ø 125 mm.

- **Robuster, leistungsstarker Motor für den täglichen Einsatz.**
- **Hoher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz und Anti-Vibrationshandgriff.**
- **Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar (optimale Schalterposition je nach Anwendung).**
- **Schneller werkzeugloser Wechsel der Schleifmittel dank Schnellspannmutter.**

Lieferumfang:

Handgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Schlüssel. 3× Kompakt-Winkelschleifer Nr. 077111 Gr. 72250660.

Technische Beschreibung

Sanftanlauf	ja
Wiederanlaufsperr	ja
Leistungsaufnahme	1500 W
Herstellerbezeichnung	CG15-125BL
Gewicht	22 kg
Energieversorgung	Netzbetrieben
Netzspannung	230 V

Datenblatt

Besonderheit	Brushless-Motor
Totmannschaltung	nein
maximale Drehzahl	3800 - 9000 min ⁻¹
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Netzfrequenz	50 Hz
Kabellänge	4 m
maximale Trenntiefe	35 mm
maximale Vibration nach EN	51 m/s ²
Produktart	Winkelschleifer

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG7111-72250660>