



## Akku-Schlagschrauber, Typ: GDX18V210C



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG4052 GDX18V210C
GTIN	
Artikelklasse	GGN

### Beschreibung

#### Ausführung:

Akku-Drehschlagschrauber.

- **Rechts- / Links-Lauf.**
- **Akku-Ladestandsanzeige.**

Kraftvoller Drehschlagschrauber mit 2 Betriebsarten für Metall und Holz und **Bluetooth®-Connectivity**.

- **Spezielle Werkzeugaufnahme kombiniert 1/2 Zoll-Vierkant und 1/4 Zoll-Sechskant.**
- **3-stufige PowerControl – für unterschiedliche Drehmomente bei verschiedenen Anwendungen.**
- **Weitere Parameter und Betriebsarten über die Toolbox App individuell einstellbar.**

#### Lieferumfang:

Inklusive je 2x Li-Ion-Akkus, Ladegerät, L-BOXX. 3x Akku-Schlagschrauber Nr. 074052 Gr. GDX18V210C.

#### Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851– 073867.

### Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Akkus	2
--------------------------	---

## Datenblatt

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung	GDX18V210C
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/2 Zoll
Akkuspannung	18 V
Schlagzahl	0 - 4100 min <sup>-1</sup>
maximaler Schrauben-Ø (8,8 – 12,9)	M16
Energieversorgung	Akkubetrieben
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Schnittstelle	Bluetooth®-Schnittstelle
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Innensechskant, Außenvierkant
Drehmomentstufen	3
Akkukapazität	4 Ah
typische Verwendung	Strong
Akkuart	Lithium-Ion
Gewicht	12 kg
maximale Vibration nach EN	98 m/s <sup>2</sup>
maximales Drehmoment hart	210 Nm
maximales Losbrechmoment	370 Nm
Produktart	Schlagschrauber

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG4052-GDX18V210C>