



### Vorteilspack Winkelschleifer



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG7132 WEV11-125
GTIN	
Artikelklasse	GGN

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Sie definieren das Limit - nicht Ihre Maschine.**

Mit Geräten von 850 bis 1.900 Watt finden Sie für jeden Anspruch und jede Anwendung den richtigen Winkelschleifer. Kompakter Winkelschleifer mit **Drehzahlregelung** und **geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse** für perfekte Ergonomie.

- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe.
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen.
- Konstante Drehzahl unter Last.
- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und **geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse** für perfekte Ergonomie.
- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment.
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System.
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhülle; verdreh sicher fixierbar.
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors.

#### Lieferumfang:

Inklusive verdreh sicherer Schutzhülle, Spannsatz, Zusatzhandgriff und Zweilochschlüssel. 3x Winkelschleifer Nr. 077132 Gr. WEV11-125.

### Technische Beschreibung

## Datenblatt

Energieversorgung	Netzbetrieben
Sanftanlauf	ja
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Gewicht	21 kg
Leistungsaufnahme	1100 W
Kabellänge	4 m
Besonderheit	Schnellwechselsystem
Leerlaufdrehzahl	2800 - 10500 min <sup>-1</sup>
Wiederanlaufsperre	ja
Herstellerbezeichnung	WEV 11-125 Quick
Anschlussgewinde	M14
Produktart	Winkelschleifer

---

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG7132-WEV11-125>

---