


**HOLEX****Gewebeklebeband, silber, BreitexLänge (mm×m): 48X50****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3765 48X50
GTIN	4067263137603
Artikelklasse	00N

**Beschreibung****Ausführung:**

Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie **Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.**

Einsatzdauer im Innen- und Außenbereich bis zu 2 Wochen.

Gewebeklebeband mit Hotmelt-Kleber für einfache Abkleb- und Reparaturarbeiten. Durch eine PE-Laminierung auch wasserabweisend. Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebearbeiten. Speziell für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Reißfestigkeit. Leicht abzuwickeln, abzureißen und zudem auch abriebfest.

Universell einsetzbar für Reparaturarbeiten.

**Merkmal:**

Inhalt 10 Stück

**Empfehlung:**

Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.

**Technische Beschreibung**

Gewebefeinheit	32 Mesh
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %

Breite	48 mm
Klebebandart	einseitig
Liner vorhanden	nein
Trägermaterial	Gewebe
Klebkraft auf Stahl	0,75 N/mm
Zugfestigkeit	3,5 N/mm
Farbe	silber
Länge	50 m
Anwendung	Maskieren
Anwendung	Verpacken
Anwendung	Abdichten
Anwendung	Verkleben
Anwendung	Fixieren
Anwendung	Bündeln
Anwendung	Befestigen
Klebmasse	Synthesekautschuk
Besonderheit	handeinreißbar
Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Lagertemperatur	20 °C
Dehnungsfähigkeit	25 %
temperaturbeständig bis	75 °C
Stärke	0,17 mm
Produktnamensattribut	silber
Produktart	Klebeband

## Zubehör

Gewebeklebeband BreitexLänge (mmxm) 48X50

083765 48X50