

**Feinkrepp-Klebeband Set natur, BreitexLänge (mmxm): 18X50****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3769 18X50
GTIN	4067263137719
Artikelklasse	00N

Beschreibung**Ausführung:**

Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie **Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.**

Leicht gekrepptes Band mit guter Klebkraft für kurzfristige Abdeckerarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich. Temperaturbeständig bis 60°C.

Merkmal:

Inhalt 12 Stk x10

Empfehlung:

Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.

Technische Beschreibung

Farbe	natur
Stärke	0,14 mm
temperaturbeständig bis	60 °C
Klebebandart	einseitig

Trägermaterial	Flachkrepp
Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Anzahl Klebebänder	120
Dehnungsfähigkeit	10 %
Klebmasse	Naturkautschuk
Liner vorhanden	nein
Anwendung	Abkleben
Anwendung	Bündeln
Anwendung	Fixieren
Anwendung	Maskieren
Zugfestigkeit	3 N/mm
Länge	50 m
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Breite	18 mm
Lagertemperatur	20 °C
Klebkraft auf Stahl	0,32 N/mm
Produktart	Klebeband

Zubehör

Feinkrepp-Klebeband Set natur Breit×Länge (mm×m)
18X50

083769 18X50