

**Flachtopf-Magnet mit Schutzplatte, AlNiCo, Ø: 38mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5944 38
GTIN	4067263137740
Artikelklasse	00N

**Beschreibung****Ausführung:**

- Flachmagnet zum Schutz im Stahlmantel eingebettet.
- Befestigung des Magnets von unten durch Bohrung mit Senkung.
- Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 450 °C (Gr. 19 bis 100 °C).

**Merkmal:**

Inhalt 10 Stück

**Verwendung:**

Vorrichtungsbau.

**Technische Beschreibung**

Nennhaltekraft	130 N
Ø	38,1 mm
Höhe	10,35 mm
Befestigungsbohrungs-Ø	5,2 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	550 °C
Werkstoff Oberfläche	Stahl

Werkstoff Magnetkern	AlNiCo
Produktart	Topf-Magnet

---

## Zubehör

Flachtopf-Magnet mit Schutzplatte Ø 38 mm	085944 38
---	-----------