

**Flachtopf-Magnet mit Schutzplatte, AlNiCo, Ø: 29mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5944 29
GTIN	4067263137733
Artikelklasse	00N

Beschreibung**Ausführung:**

- Flachmagnet zum Schutz im Stahlmantel eingebettet.
- Befestigung des Magnets von unten durch Bohrung mit Senkung.
- Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 450 °C (Gr. 19 bis 100 °C).

Merkmal:

Inhalt 10 Stück

Verwendung:

Vorrichtungsbau.

Technische Beschreibung

Nennhaltekraft	50 N
Befestigungsbohrungs-Ø	5,2 mm
Ø	28,5 mm
Höhe	8,7 mm
Werkstoff Oberfläche	Stahl
Werkstoff Magnetkern	AlNiCo

Produktart

Topf-Magnet

Zubehör

Flachtopf-Magnet mit Schutzplatte Ø 29 mm

085944 29