



## LED-Taschenlampe, schwarz mit Batterien, Typ: 117



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG1533 117
GTIN	4067263137979
Artikelklasse	00N

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hochwertige, langlebige und robuste LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. **Neueste LED-Technologie** mit **ausgezeichneter Lichtleistung**.

- **Wegrollschutz.**
- **Gummi-Druckknopfüberzug.**

Mit **fokussierbarem** Leuchtenkopf.

#### Merkmale:

Inhalt 5 Stück

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

### Technische Beschreibung

IP-Schutzart	IP 54
Gesamtlänge	117 mm
Batterietyp	Mignon, AA

Lichtstrom	160 lm
ATEX-Zone	keine
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Leuchtdauer	5 h
Taschenlampenfunktion	Fokus
Anzahl enthaltener Batterien	5
Produktart	Taschenlampe

## Zubehör

LED-Taschenlampe, schwarzmit Batterien Typ 117	081533 117
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081551 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081552 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081553 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081554 LR6
Lithium-Metall Batterien Internationale Baugröße LR6	081559 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6