

**CNMG 120416, Sorte: CA510****Bestelldaten**

Bestellnummer	250216 CA510
GTIN	4960664696925
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMG 120416 CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: PS

Schnitttiefe a_p : 1 - 3,5 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,35 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 450 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,15 - 0,35 mm/U
Eckenradius	1,6 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	1 - 3,5 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 450 m/min
Spanbrecher	PS
Sorte	CA510

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120416
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen