



Feinzeiger-Set, Anzahl Feinzeiger: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	434676 3
GTIN	2050002087088
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Saphirgelagertes, in sich geschlossenes Messwerk, besonders robust, für den Fertigungsbereich ausgelegt.

Geringes Umkehrspiel durch nahezu spielfreien, kugelgeführten Messbolzen.

Unempfindlich gegen seitliche Kräfte.

Gehäuse aus einem Stück für höchste Stabilität und Genauigkeit.

Stoßschutz durch Übertragungshebel, der bei Überlastung abhebt.

Konstante Messkraft durch Stabfeder.

Großer Freihub zum bequemen Einlegen der Werkstücke. Abhebetaste oder Drahtabheber (Sonderzubehör) anschließbar.

Deutlich lesbare Skalierung.

2 Toleranzmarken zum Voreinstellen der zulässigen Abweichung.

Igeltext:

Toleranzmarken

Anschluss

für Drahtabheber Nr. 434930

Feinstellung

Arretierbar (Nullstellung).

Verwendung:

Als Vergleichsmessgerät für Serien- wie für Einzelkontrolle.

Lieferumfang:

3 × Feinzeiger Millimess Nr. 434674 Gr. 50/1.

Sonderzubehör:

Drahtabheber Nr. 434930.

Technische Beschreibung

Ablesung	1 µm
Länge	95 mm
Freihub	2,8 mm
Breite	63 mm
Messkraft	1 N
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Kalibrierung	C3
Höhe	20 mm
± Messbereich	50 µm
Norm	DIN 879
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Feinzeiger

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/434676-3>