

**Basis Set, T-Nuten-Nennmaß / Gewinde: 18/M16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	375450 18/M16
GTIN	4067263133339
Artikelklasse	32X

**Beschreibung****Ausführung:**

Schraubenteile vergütet, Festigkeitsklasse 8.8.

**Inhalt:**

Spannhöhen bei 2 Spannstellen in mm: 178

Spannhöhen bei 4 Spannstellen in mm: 150

Spanneisen mit Treppenzähnen: 2× Gr. 18×125 mm; 2× Gr. 18×160 mm

Unterlagen, gezahnt L×B×H in mm: 4× Gr. 2 (38×31×66); 4× Gr. 3 (67×31×117)

Schrauben für T-Nuten Fsk 8.8: 4× M16×18×100 mm; 4× M16×18×160 mm

Stiftschraube Fsk. 8.8 in mm: 4× M16×125

6kt-Mutter (1,5 d hoch): 4× M16

Scheibe für Spannzeuge: 4× M16

Verlängerungs-mutter: 4× M16

Gewicht in kg: 12,2

Außenmaß Karton in mm: 236×208×95

**Technische Beschreibung**

Produktart	Spannschraube
------------	---------------

