

**KOMET® Wechselbrücke für M03Speed, Ø Dmin: 166mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	238372 166
GTIN	4047109073807
Artikelklasse	24I

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	8000 min ⁻¹
Mindest-Ø D _{min}	166
Höhe H	26 mm
Schneidenträger	238374 100-166
Flugkreis Ø D2 Vorwärtsbearbeitung	166 mm
Grobverstellweg S	20,5 mm
Spindelbereich-Ø	166 - 206 mm
Feinverstellkopf	238370 100
Produktart	Spindelwerkzeug

Zubehör

KOMET® Schneidenträger 90° für M03SpeedVorwärts
Passend für M03 Größe 100-166

238374 100-166

KOMET® M03Speed Feinverstellkopf Ø Dmin 100 mm

238370 100