

Garant
eco-QuickTurn Klemmdrehhalter DCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250010 20/12
GTIN	4045197648334
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.

Verbinden Sie die Vorteile von Garant eco und dem werkzeuglosen Wendeschneidplattenwechsel.
Arretierung durch Knopfdruck lösen – Schneide wechseln – Pratzenklemmung drücken.

Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DCLNR/L 2025X12

passende Wendeschneidplatte: CN.. 1204..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 32 mm

Gesamtlänge L: 91 mm

Unterlegplatte: 259031 11

Technische Beschreibung

Schraube für Unterlegplatte	259025 1
Pratze	259038 7
Plattengröße	12 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Unterlegplatte	259031 11
Kopflänge L ₁	32 mm
ISO-Code Halter	DCLNR/L 2025X12
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Schaftgröße	20 mm
Gesamtlänge L	91 mm
Serie	Eco
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 11	259031 11
Schraube für Unterlegplatte	259167
Schraube für Unterlegplatte Typ 1	259025 1
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Spannpratze Typ 11	259038 11
Spannpratze	259351

Spannpratze	259531
Spannpratze Typ 7	259038 7
Unterlegplatte	259214
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15