

**Garant**
**eco-QuickTurn Klemmdrehhalter DCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/12mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250010 25/12
GTIN	4045197648341
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.

**Verbinden Sie die Vorteile von Garant eco und dem werkzeuglosen Wendeschneidplattenwechsel.**
**Arretierung durch Knopfdruck lösen – Schneide wechseln – Pratzenklemmung drücken.**

Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DCLNR/L 2525X12

passende Wendeschneidplatte: CN.. 1204..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 32 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 32 mm

Gesamtlänge L: 103,5 mm

Unterlegplatte: 259031 11

**Technische Beschreibung**

Kopflänge L <sub>1</sub>	32 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Schraube für Unterlegplatte	259025 1
Schaftgröße	25 mm
ISO-Code Halter	DCLNR/L 2525X12
Pratze	259038 7
Plattengröße	12 mm
Unterlegplatte	259031 11
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Gesamtlänge L	103,5 mm
Serie	Eco
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Spannpratze Typ 7	259038 7
Schraube für Unterlegplatte Typ 1	259025 1
Spannpratze	259351
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Schraube für Unterlegplatte	259167
Spannpratze Typ 11	259038 11

Unterlegplatte	259214
Spannpratze	259531
Unterlegplatte Typ 11	259031 11
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15