

Garant
QuickTurn-Klemmdrehhalter DCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250014 25/12
GTIN	4045197649843
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Verwendung:

Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. **Arretierung durch Knopfdruck lösen – Schneide wechseln – Pratzenklemmung drücken.**

Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.

Innenkühlung: nein

ISO-Code Halter: DCLNR/L 2525M12

passende Wendeschneidplatte: CN.. 1204..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 32 mm

Gesamtlänge L: 150 mm

Unterlegplatte: 259031 3

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Pratze	259038 7
Schraube für Unterlegplatte	259025 4
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Unterlegplatte	259031 3
ISO-Code Halter	DCLNR/L 2525M12
Plattengröße	12 mm

Schaftgröße	25 mm
Kopflänge L ₁	32 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Serie	QuickTurn
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Spannpratze Typ 11	259038 11
Spannpratze Typ 7	259038 7
Spannpratze	259531
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Unterlegplatte	259201
Schraube für Unterlegplatte Typ 4	259025 4
Schraube für Unterlegplatte	259171
Unterlegplatte Typ 3	259031 3
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Spannpratze	259351