

**GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E Form C, vaporisiert, M: M16****Bestelldaten**

Bestellnummer	135805 M16
GTIN	4069515002301
Artikelklasse	13V

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT Vap Tap Universal Gewindebohrer. Prozesssicher einsetzbar in einem **breiten Materialspektrum**. Optimierte **Hals- und Nutenlänge** für **verbesserte Spanevakuierung** bei **tiefen** Gewinden. Leistungsstarker **HSS-E Schneidstoff** mit erhöhtem **Vanadiumanteil** für verbesserte **Verschleißfestigkeit**. **Oberfläche vaporisiert**, Kaltaufschweißungen werden vermindert.

Form C (2 – 3 Gänge Anschnitt).

Technische Beschreibung

Gewindeart	M
Schneidstoff	HSS E
Anzahl Spannuten	4
Norm	DIN 371
Schaft-Ø D _s	12 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindesteigung	2 mm
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Kernloch-Ø	14 mm
Gewindegröße	M16

Datenblatt

Gewindetiefe	48 mm
Gewinde-Ø	16 mm
Schaft-Vierkant □	9 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Beschichtung	vaporisiert
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Spiralwinkel	40 Grad
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Farbring	grün
Serie	Vap Tap
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	18 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	18 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	6 m/min	M
CuZn	bedingt geeignet	15 m/min	N

Datenblatt

Uni	geeignet
Öl	geeignet
nass maximal	geeignet