

**Garant**
**QuickTurn-Klemmdrehhalter DCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links,  
Schaft- / Plattengröße: 25/12mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250015 25/12
GTIN	4045197649867
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Verwendung:**

Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. **Arretierung durch Knopfdruck lösen –  
Schneide wechseln – Pratzenklemmung drücken.**

Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.

Innenkühlung: nein

ISO-Code Halter: DCLNR/L 2525M12

passende Wendeschneidplatte: CN.. 1204..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 32 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 32 mm

Gesamtlänge L: 150 mm

Unterlegplatte: 259031 3

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	DCLNR/L 2525M12
Schaftgröße	25 mm
Schraube für Unterlegplatte	259025 4
Unterlegplatte	259031 3
Plattengröße	12 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm

passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Pratze	259038 7
Kopflänge L <sub>1</sub>	32 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Serie	QuickTurn
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Spannpratze	259531
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Unterlegplatte Typ 3	259031 3
Spannpratze Typ 11	259038 11
Schraube für Unterlegplatte Typ 4	259025 4
Schraube für Unterlegplatte	259171
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Spannpratze Typ 7	259038 7
Spannpratze	259351
Unterlegplatte	259201