

**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter kurz, rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/12 mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	250012 25/12
GTIN	4045197648396
Artikelklasse	21U

## Beschreibung

### Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.

### Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: PCLNR/L 2525X12

passende Wendeschneidplatte: CN.. 1204..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 32 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 34 mm

Gesamtlänge L: 105,5 mm

Unterlegplatte: 259031 11

## Technische Beschreibung

Plattengröße	12 mm
Kniehebelschraube	259018 2
Kniehebel	259015 3
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Unterlegplatte	259031 11

Feder	259046 1
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	34 mm
ISO-Code Halter	PCLNR/L 2525X12
Schaftgröße	25 mm
Gesamtlänge L	105,5 mm
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

Kniehebel Typ 3	259015 3
Unterlegplatte Typ 11	259031 11
Feder Typ 1	259046 1
Kniehebel-Schraube Typ 2	259018 2