



## KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendschneidplatten SOEX, Ø DC: 35mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 235505 35     |
| GTIN          | 4047109026797 |
| Artikelklasse | 24P           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit ABS®-Schaft.

#### Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.

#### Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendschneidplatten).

#### Hinweis:

Einsatz nur bei **stabilen** Maschinenverhältnissen.

**Achsversetztes Bohren bis  $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010 – 239012.

Durch Aussteuern erreichbarer maximaler  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ .

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Nutzlänge $L_1$            | 105 mm               |
| ABS® Schaft-Ø $D_s$        | 50 mm                |
| Wendeplattenschrauben-Set  | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Anzahl Schneiden Z         | 1                    |
| ISO-Code Wendschneidplatte | SOEX 120508 44-..    |
| Serie                      | KUB Quatron®         |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Nenn-Ø D                             | 35                 |
| für Zoll-Ø                           | 1 3/8 Zoll         |
| Gesamtlänge L                        | 176 mm             |
| Auskraglänge L <sub>A</sub>          | 145 mm             |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D                |
| Schaft                               | ABS                |
| Bohrverwendung                       | Zentrierbohren     |
| Bohrverwendung                       | Durchbohren        |
| Bohrverwendung                       | Querbohren         |
| Bohrverwendung                       | Paketbohren        |
| Bohrverwendung                       | Auskesselung       |
| Bohrverwendung                       | schräger Austritt  |
| Bohrverwendung                       | schräg Anbohren    |
| Bohrverwendung                       | ballig             |
| Innenkühlung                         | ja                 |
| Produktart                           | Wendeplattenbohrer |

## Zubehör

|  |             |
|--|-------------|
| 8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm                         | 659874 50   |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m | 659906 1600 |
| Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 20IP  | 239652 20IP |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m | 659957 1600 |