



Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel mit Einsteckknarre, HCT, maximales Drehmoment: 40N·m



Bestelldaten

Bestellnummer	655015 40
GTIN	
Artikelklasse	60N

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräziser, elektronischer Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel zum Verschrauben und Prüfen von Schraubverbindungen. Übersichtliches OLED-Display mit Farbanzeige, extrem einfache Menü-Navigation. Robuster Schlüssel, welcher über den „Direktmodus“ schnell und universell einsetzbar ist. 4 Messmodi: Drehmoment und Drehwinkel. Prozesssichere Ergebnisse durch Drehmoment mit Winkelüberwachung bzw. Drehwinkel mit Momentüberwachung. Über PC programmierbar; Schutz vor Fremdzugriff durch Passworteingabe gegeben. Eine Drehwinkelmessung ist bequem ohne Referenzarm möglich. Funktionsmodi Peak (Spitzenwert) und Track (Mitlaufend).

Der Schlüssel kann im auslösenden Modus bedient werden. Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes oder Drehwinkels löst der Schlüssel hör- und fühlbar wie ein herkömmlicher, mechanischer Drehmomentschlüssel aus.

Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfm.

Highlights:

- **Einfache Integration des Drehmomentschlüssels in die HCT Werkerführung.**
- **Durchführung des Bluetooth® Updates für den HCT Adapter over the Air.**
- **Verfügbarkeit einer Open Protocol Schnittstelle über die HCT Windows App.**
- **Kombiniert einsetzbar mit unserem GARANT Drehmoment-Prüfgerät HCT und Nutzbarkeit der ergänzenden HCT-Funktionen (1st Peak Modus mit gleichzeitiger Messwertdarstellung des MANOSKOP® 766 DPTIQ® HCT und des GARANT Drehmomentprüfgeräts HCT auf dem Display des Prüfgeräts).**
- **Elektromechanischer Drehwinkel-Drehmomentschlüssel mit echter, mechanischer Auslösung.**

Vorteil:

HCT - Hoffmann Group Connected Tools

Vorteile der Funkübertragung mit Bluetooth®:

- **Einfache Datenübertragung:** Auf Knopfdruck wird das Messergebnis direkt in Ihre PC-Anwendung (z.B. Excel oder Word) oder in Ihr Smartphone übertragen - kein Dongle notwendig.
- **Bewegungsfreiheit:** Keine störenden Datenübertragungskabel.
- **Örtliche Unabhängigkeit:** Messungen können direkt an der Maschine durchgeführt und per Funk in Ihre Anwendung übermittelt werden.
- **Sichere Datenübertragung:** Kein Ablese- oder Übertragungsfehler - Einbindung mehrerer Messgeräte möglich.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l_1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug

l_2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel

l_3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß

l_4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs

L = Gesamte Länge des Werkzeugs

T_1 = Einzustellendes Drehmoment

T_2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Lieferumfang:

Inklusive stabilem Kunststoffkoffer (Gr. 400 bis Gr. 1000 im Stahlblechkasten) und 4 Batterien (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB-Datenkabel.

Hinweis:

- **Passender Akku verfügbar unter der Stahlwille-Nummer 54101195.**
- **Passende Ladeschale verfügbar unter der Stahlwille-Nummer 54100060.**

Technische Beschreibung

Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Messgenauigkeit Drehmoment	$\pm 2 \%$
Drehmomentbereich	4 - 40 Nm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Messgenauigkeit Drehwinkel	$\pm 1 \%$
App-Anbindung	HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l_2]	17,5 mm
Auslöseprinzip	mechanische Kurzwegauslösung
maximales Drehmoment	40 Nm
Batterietyp	LR3

Datenblatt

Auflösung	0,01 Nm
Ablesung umschaltbar	Nm
Ablesung umschaltbar	lbfft
Ablesung umschaltbar	lbfin
Einstellung des Auslösewertes	digital, verstellbar
Auslösesignalisierung	akustisch
Auslösesignalisierung	haptisch
Aufnahme für Einsteckwerkzeug	9×12 mm
Kalibrierung	O3
Kalibrierung	O5
Kalibrierung	O1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l ₁]	196,5 mm
Anzahl enthaltener Batterien	4
Anzugsrichtung	Rechts- und Linksanzug
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l ₃]	214 mm
Verpackung	stabiler Kunststoffkoffer
Werkzeug austauschbar	Einsteckwerkzeug
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth®-Schnittstelle
Messverfahren	Drehmoment
Messverfahren	Drehwinkel
Anschlussform	für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Norm	DIN EN ISO 6789
Anzeige	digital
Verstellbarkeit Auslösewert	verstellbar
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	HCT Mobile App
Funkanwendung	HCT Windows App

Feedback	auslösend
Messtechnik	elektronisch
Daten protokollierbar	ja
Serie	MANOSKOP® 766
Serie	DAPTIQ®
Serie	HCT
Produktart	Drehmomentschlüssel

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/655015-40>