


**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250058 HB7020
GTIN	4045197699220
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMG 120404 HB7020 Sorte: HB7020  
 Spanbrecher: SS  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 150 - 400 m/min

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,4 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Spanbrecher	SS
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2,5 mm

Hauptanwendung	P
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen