

**Garant**
**Stahl-Bohrstange A.. PCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/12mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	250037 25/12
GTIN	4045197650238
Artikelklasse	21T

## Technische Beschreibung

Kniehebel	259015 2
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Plattengröße	12 mm
ISO-Code Halter	A25R PCLNR/L12
Federstift-Set	259047 2
Kniehebelschraube	259018 8
Feder-Set	259044 2
Mittenversatz L <sub>3</sub>	17 mm
Unterlegplatte	259031 2
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	24 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links

Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

## Zubehör

Kniehebelschraube Typ 8	259018 8
Unterlegplatte Typ 2	259031 2
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Kniehebel Typ 2	259015 2
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500