


CNMG 120404 Set 10-teilig, Sorte: HBX020

Bestelldaten

Bestellnummer	250250 HBX020
GTIN	4045197661487
Artikelklasse	22D

Beschreibung

CNMG 120404 Set à 10 Stück HBX020 Sorte: HBX020

Spanbrecher: PM

Schnitttiefe a_p : 1 - 6,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 300 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	1 - 6,5 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 300 m/min
Spanbrecher	PM

Sorte	HBX020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen