



BMT-Bohrstangenhalter, BMT: 68



Bestelldaten

Bestellnummer	319887 68
GTIN	4069515004640
Artikelklasse	32U

Beschreibung

Ausführung:

Für Innen- und Außenkühlung.

Maschinenspezifisch angepasste Hochpräzisionsaufnahmen, für den flexiblen Einsatz auf Haupt- und Gegenspindelmaschinen. Anlagefläche und Funktionsfläche geschliffen. Perfekte Auslegung auf die jeweiligen Drehmaschinen.

Vorteil:

- **Bauweise gewichts- und geometrieoptimiert.**
- **Prozesssicherheit durch hochwertige Materialien, Langlebigkeit.**
- **Brüniert für besseren Korrosionsschutz.**
- **Mit gesicherten Kugelspritzdüsen bis 80 bar.**

Verwendung:

Innen- und Außenbearbeitung in CNC-Drehmaschinen mit BMT-Werkzeugrevolvern.

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter oder Wendeplattenbohrer.

Passend für:

CNC-Drehmaschinen mit BMT-Werkzeugrevolver.

- **Mazak: QT/QTS 100 M/MY/MS/MSY; QT/QTS 200, 250 M/MY/MS/MSY; QT 200, 250 M/MY/MS/MSY (16D); QTC/QTE/QTU 100-350 M/MY/MS/MSY; QT-Ez 8, 10, 12 M/MY/MSY; MZ68B/C**

Hinweis:

Weitere BMT-Halter mit unterschiedlichen Größen und Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass die Kompatibilität des Halters mit Ihrer Maschine vor dem Kauf eigenständig zu prüfen ist. Für eine korrekte Passform kann kein Gewähr übernommen werden.

Technische Beschreibung

L_3	26 mm
L_2	110 mm
l_1	132 mm
d_a	40 mm
L_1	68 mm
Z	64 mm
x	95 mm
h_1	85 mm
Produktart	Stahlhalter