



BMT-Bohrstangenhalter, BMT: 55



Bestelldaten

Bestellnummer	319887 55
GTIN	4069515004626
Artikelklasse	32U

Beschreibung

Ausführung:

Für Innen- und Außenkühlung.

Maschinenspezifisch angepasste Hochpräzisionsaufnahmen, für den flexiblen Einsatz auf Haupt- und Gegenspindelmaschinen. Anlagefläche und Funktionsfläche geschliffen. Perfekte Auslegung auf die jeweiligen Drehmaschinen.

Vorteil:

- Bauweise gewichts- und geometrieeoptimiert.
- Prozesssicherheit durch hochwertige Materialien, Langlebigkeit.
- Brüniert für besseren Korrosionsschutz.
- Mit gesicherten Kugelspritzdüsen bis 80 bar.

Verwendung:

Innen- und Außenbearbeitung in CNC-Drehmaschinen mit BMT-Werkzeugrevolvern.

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter oder Wendeplattenbohrer.

Passend für:

CNC-Drehmaschinen mit BMT-Werkzeugrevolver.

- **ACCUWAY: UT-100; UT-200**
- **ALEX-TECH: VT-27G; VT-30BL; VT-33BL**
- **CHIAH CHYUN: ML-250**

- **DN SOLUTIONS (früher DOOSAN): Lynx 2600; Lynx 300; PUMA GT2100; PUMA GT2600; Lynx 2600; PUMA 2100 II; PUMA 2600; PUMA 2100 II; PUMA 2600; PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA 1500; PUMA 2000; PUMA 2500; PUMA 230; PUMA 240; PUMA 280**
- **GANESH: ASL-100**
- **HARDINGE: T-51; T-65**
- **HEADMAN: T55**
- **HWACHEON: CUTEX 160; CUTEX 180**
- **LMW: LL20**
- **Mazak: QT-Ez 8; QT-Ez 10; QT-Ez 12**
- **SMART: NL 2000**
- **SMEC: PL 240; PL 250V; SL 1500; SL 2000**
- **Takamaz: XT-8**
- **TAKISAWA TAIWAN: UX-2000**
- **VICTOR: VTURN-A16YSCM; VTURN-A20YSCM; VTURN-A200; VTURN-NP20; VTURN-S20**
- **YCM: NTC-1600; NTC-2000**

Hinweis:

Weitere BMT-Halter mit unterschiedlichen Größen und Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die Kompatibilität des Halters mit Ihrer Maschine vor dem Kauf eigenständig zu prüfen ist. Für eine korrekte Passform kann kein Gewähr übernommen werden.

Technische Beschreibung

l_1	90 mm
h_1	85 mm
x	70 mm
L_1	64 mm
Z	56 mm
L_2	64 mm
d_a	40 mm
L_3	45 mm
Produktart	Stahlhalter