



BMT-Bohrstangenhalter, BMT: 45-65



Bestelldaten

Bestellnummer	319887 45-65
GTIN	4069515004664
Artikelklasse	32U

Beschreibung

Ausführung:

Für Innen- und Außenkühlung.

Maschinenspezifisch angepasste Hochpräzisionsaufnahmen, für den flexiblen Einsatz auf Haupt- und Gegenspindelmaschinen. Anlagefläche und Funktionsfläche geschliffen. Perfekte Auslegung auf die jeweiligen Drehmaschinen.

Vorteil:

- **Bauweise gewichts- und geometrieoptimiert.**
- **Prozesssicherheit durch hochwertige Materialien, Langlebigkeit.**
- **Brüniert für besseren Korrosionsschutz.**
- **Mit gesicherten Kugelspritzdüsen bis 80 bar.**

Verwendung:

Innen- und Außenbearbeitung in CNC-Drehmaschinen mit BMT-Werkzeugrevolvern.

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter oder Wendeplattenbohrer.

Passend für:

CNC-Drehmaschinen mit BMT-Werkzeugrevolver.

- **DN SOLUTIONS (früher DOOSAN): Lynx 2100 M/MS/LY/LSY; Puma MX1600 ST (BMT45); Lynx 220 LMS/LY/LSY; Lynx 2100 M/MS/LY/LSY; Puma MX1600 ST (BMT45)**
- **Duplomatic: DM-TR-16-D12-290-BMT45/10**
- **EMCO: Hyperturn 45/50 (BMT45); Maxxturn 65 SMY (BMT45)**

- **Haas:** ST-10/15Y (BMT45)
- **Hardinge:** H-51, TT-42,51 (BMT45-16T); T-42,51 (BMT45-12T); TA-42,51 (BMT45-16T)
- **Hyundai WIA:** SE2200M/MS/LSY (BMT45)
- **Smec:** PL1600 (M/MC)
- **Spinner:** Microturn 36, 52 (BMT45); TC 300, TTC 300 SMMCY (BMT45); TC 600 MCY/SMCY (BMT45); TTS 42, 65 (BMT 45)
- **Takamaz:** XYT-51 (BMT45)
- **Takisawa:** TCY-200 (BMT45); Taiwan FX-1500 (BMT45)
- **Tornos:** SwissDECO 36 TB

Hinweis:

Weitere BMT-Halter mit unterschiedlichen Größen und Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die Kompatibilität des Halters mit Ihrer Maschine vor dem Kauf eigenständig zu prüfen ist. Für eine korrekte Passform kann kein Gewähr übernommen werden.

Technische Beschreibung

Z	45 mm
L ₁	58 mm
l ₁	90 mm
h ₁	75 mm
x	65 mm
d _a	32 mm
L ₃	40 mm
L ₂	58 mm
Produktart	Stahlhalter