


KOMET® Wendeschneidplatte, BK6115, Bezeichnung Typ W83: 18-000

Bestelldaten

Bestellnummer	236560 18-000
GTIN	4047109074422
Artikelklasse	24Q

Beschreibung
Ausführung:

Am Umfang geschliffen, mit gerundeter Schneidkante und gesinterter Spanformstufe.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Quatron® 235500 – 235505.

Nicht auf Innenschneiden der Vollbohrer verwenden!

Typ: GG(G)

ISO-Code Wendeschneidplatte: SOEX 060306

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm²: 0,16 mm/U

Technische Beschreibung

Bezeichnung	18-000
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,16 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 060306
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	BK6115

Typ	GG(G)
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschnidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	130 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	60 m/min	H
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		