



BMT-Bohrstangenhalter, BMT: WT100-75



Bestelldaten

Bestellnummer	319887 WT100-75
GTIN	4069515004701
Artikelklasse	32U

Beschreibung

Ausführung:

Für Innen- und Außenkühlung.

Maschinenspezifisch angepasste Hochpräzisionsaufnahmen, für den flexiblen Einsatz auf Haupt- und Gegenspindelmaschinen. Anlagefläche und Funktionsfläche geschliffen. Perfekte Auslegung auf die jeweiligen Drehmaschinen.

Vorteil:

- Bauweise gewichts- und geometrieoptimiert.
- Prozesssicherheit durch hochwertige Materialien, Langlebigkeit.
- Brüniert für besseren Korrosionsschutz.
- Mit gesicherten Kugelspritzdüsen bis 80 bar.

Verwendung:

Innen- und Außenbearbeitung in CNC-Drehmaschinen mit BMT-Werkzeugrevolvern.

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter oder Wendeplattenbohrer.

Passend für:

CNC-Drehmaschinen mit BMT-Werkzeugrevolver.

- Nakamura-Tome: NA44A; WT-100; NTJ-100; NTY³-100(V), WY-100 II/V (12 ST); SC-100
- CMZ: TTS 38, 46, 52, 66 M/Y
- Muratec: MT 100, 1051, 1065 (15-Station)
- Genturn: C42MYS; CW42 MY

- **Goodway: GTZ-1500Y**
- **Hasegawa: C25/42; CW42**

Hinweis:

Weitere BMT-Halter mit unterschiedlichen Größen und Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die Kompatibilität des Halters mit Ihrer Maschine vor dem Kauf eigenständig zu prüfen ist. Für eine korrekte Passform kann kein Gewähr übernommen werden.

Technische Beschreibung

d_a	25 mm
Z	31 mm
l_1	92 mm
h_1	80 mm
x	75 mm
L_2	40 mm
L_3	31 mm
L_1	55 mm
Produktart	Stahlhalter