


**Garant**
**CNMG 120404, Sorte: HB7415**


## Bestelldaten

Bestellnummer	250058 HB7415
GTIN	4045197662958
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

CNMG 120404 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

## Technische Beschreibung

Spanbrecher	TIS
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm
Vorschub $f$	0,1 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Hauptanwendung	S

Sorte	HB7415
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen