

Garant**GARANT Vap Tap Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer + Kernloch-Spiralbohrer, für metrisches Gewinde: M3-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	146721 M3-12
GTIN	4069515004725
Artikelklasse	13V

Beschreibung**Ausführung:**

Beim Öffnen der Kassette stellen sich die Werkzeuge automatisch auf und sind dann problemlos zu entnehmen.

Zusammengestellt aus Maschinen-Gewindebohrern M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 und Kernloch-Spiralbohrern Gr. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Inhalt:

je 1 Maschinen-Gewindebohrer M3 – M12 Nr. 132642 und Kernbohrer Nr. 114580

Technische Beschreibung

Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Norm	DIN 376
Norm	DIN 371
Produktart	Gewindebohrer

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/146721-M3-12>
