



Schrumpfgerät, Typ: ISG1200



Bestelldaten

Bestellnummer	354405 ISG1200
GTIN	085144000000
Artikelklasse	35B

Beschreibung

Ausführung:

- Einfache Eingabe von Schrumpfparametern durch Scannen von Barcodes.
- Energiesparende Induktionstechnik steht für lange Werkzeuglebensdauer.
- Präzise Zentrierung des Werkzeugs.
- Geringer Platzbedarf und mobil einsetzbar.
- Höchste Haltekraft und ausdauernde Festigkeit auch in öliger Umgebung.
- ThermoGrip® Schrumpfgeräte stehen seit über 20 Jahren für innovative Premiumgeräte in der Schrumpftechnologie.
- Spannungsbereich Ø 3 – 32 mm für alle Schrumpffutter T, TSF, TB (HSS Ø 6 - 16 mm / HM Ø 3 - 32 mm).
- Luftkühlung integriert (Kühladapter optional erhältlich).
- Maximale Werkzeuglänge bei HSK-A63 450mm.
- Optimal für die Werkbank.

Lieferumfang:

- 1 Barcodescanner
- Magnetstreifen-Satz
- Schrumpffutter-Katalog
- Schutzhandschuhe
- Wechselscheiben

· Bedienungsanleitung

Sonderzubehör:

Wechselscheiben Nr. 354241, Werkzeuggrundaufnahmen Nr. 354225 – 354227.

Technische Beschreibung

Leistung	6,5 kW
Anschluss	400V / 16A / 50Hz
Höhe	767 mm
Breite	315 mm
Kühlzeit	300 s
Gewicht	25 kg
Länge	410 mm
Produktart	Schrumpfgerät

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/354405-ISG1200>