



Rändelfräswerkzeug Langdrehen universal, Schaftgröße: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290198 10
GTIN	
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

HM-Laufbuchse für erhöhte Verschleißfestigkeit.

Schnelle Werkzeugeinstellung durch Einstellspindel.

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

Technische Beschreibung

für Rändel-Ø d ₁	15 mm
HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube	299920 11
für Rändelbohrungs-Ø d ₂	8 mm
für Rändelbreite b	4 mm
Arbeitsbereich	3 - 50 mm
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RBL45° 1×BR15°
für Rändelprofil	RBL30° 1×AA
für Rändelprofil	RBR30° 1×AA
für Rändelprofil	RAA 1×BR30°
für Rändelprofil	RAA 1×BL30°
für Rändelprofil	RBR45° 1×BL15°

Produktart

Rändelwerkzeug