


Garant**Mitlaufende Drehbankspitze mit Druckanzeige, Morsekegel: 3****Bestelldaten**

Bestellnummer	321760 3
GTIN	4069515008358
Artikelklasse	31Z

Beschreibung**Ausführung:**

- Der einzustellende Druck (Spannkraft) ist direkt am Manometer-Schauglas in kN ablesbar.
- Kurze, stabile Bauart mit langgeführter Achse. Werkzeug durchgehärtet und fein geschliffen.
- Präzisionslagerung für hohe axiale Belastung und hohe Rundlaufgenauigkeit.
- Mit Spezialabdichtung gegen Schmutz und Kühlflüssigkeit, wartungsfrei durch Dauerschmierung.
- Längenausgleich durch Federpaket.

Spitzenwinkel 60°.

Verwendung:

Überall dort, wo der Spanndruck in bestimmten Grenzen gehalten werden muss, um das Werkstück entweder nicht zu deformieren, oder aber mit genügend Druck sicher zu spannen.

- Als Gegenspitze zu Stirnmitnehmern Nr. 327400 – 327403, 327455 – 327465 da die Mitnehmer jeweils in das Werkstück eingedrückt werden müssen.
- Bei Werkstücken, welche sich durch große Zerspanungswärme stärker ausdehnen.
- Zum Spannen langer, schlanker Werkstücke, um das Durchbiegen zu verhindern.
- Zum Spannen schwerer Werkstücke, bei denen der Spanndruck kontrolliert werden soll.

Technische Beschreibung

Nutzlänge B	112 mm
maximaler Rundlauffehler	0,01 mm
größter Spitzen-Ø 30° A	28 mm

Datenblatt

Spitzenlänge C	31 mm
für Werkstückgewicht	450 kg
Morsekegel	MK3
größter Spitzen-Ø 60° A	12 mm
Gehäuse-Ø D	66 mm
maximale axiale Spannkraft	650 daN
Federweg	2 mm
Produktart	Zentrierspitze