

Garant

Mitlaufende Drehbankspitze mit Druckanzeige und verlängerter Spitze, Morsekegel: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	321780 3
GTIN	4069515008396
Artikelklasse	31Z

Beschreibung

Ausführung:

- Der einzustellende Druck (Spannkraft) ist direkt am Manometer-Schauglas in kN ablesbar.
- Kurze, stabile Bauart mit langgeführter Achse. Werkzeug durchgehärtet und fein geschliffen.
- Präzisionslagerung für hohe axiale Belastung und hohe Rundlaufgenauigkeit.
- Mit Spezialabdichtung gegen Schmutz und Kühlflüssigkeit, wartungsfrei durch Dauerschmierung.
- Längenausgleich durch Federpaket.

Mit verlängerter Spitze, Spitzenwinkel 60° / 30°.

Verwendung:

Überall dort, wo der Spanndruck in bestimmten Grenzen gehalten werden muss, um das Werkstück entweder nicht zu deformieren, oder aber mit genügend Druck sicher zu spannen.

- Als Gegenspitze zu Stirnmitnehmern Nr. 327400 – 327403, 327455 – 327465 da die Mitnehmer jeweils in das Werkstück eingedrückt werden müssen.
- Bei Werkstücken, welche sich durch große Zerspanungswärme stärker ausdehnen.
- Zum Spannen langer, schlanker Werkstücke, um das Durchbiegen zu verhindern.
- Zum Spannen schwerer Werkstücke, bei denen der Spanndruck kontrolliert werden soll.

Technische Beschreibung

maximale axiale Spannkraft	650 daN
maximaler Rundlauffehler	0,01 mm

Datenblatt

Spitzenlänge C	43 mm
Nutzlänge B	124 mm
größter Spitzen-Ø 60° A	12 mm
für Werkstückgewicht	300 kg
Gehäuse-Ø D	66 mm
größter Spitzen-Ø 30° A	28 mm
Morsekegel	MK3
Federweg	2 mm
Produktart	Zentrierspitze