

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte DCGW 070204 FN, MKD



Bestelldaten

Bestellnummer	265948 NU
GTIN	4069515008488
Artikelklasse	21L

Beschreibung

Ausführung:

MKD - Monokristalliner Diamant, Schneidkanten lasergeschnitten. Universelle Verfassung (NU) für alle NE-Metalle und synthetischen Werkstoffe (PMMA, POM, Acryl etc.).

Verwendung:

Zur Feinstbearbeitung für beste Oberflächen.

Empfehlung:

Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das GARANT Master Eco System. Alternativ ist die Verwendung von allen passenden ISO-Klemmhaltern und -Bohrstangen möglich.

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,005 - 0,2 mm/U

Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 1400 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGW 070204 FN
Schneidstoff	MKD
Sorte	MKD
Schnitttiefe a_p	0,01 - 0,2 mm
Schneidkantenausführung	NU
Produktnamensattribut	MKD
Möglichkeit zum Nachschärfen	ja
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen