

**Garant****CN.G 120404, Sorte: HB7415**

## Bestelldaten

Bestellnummer	250156 HB7415
GTIN	4045197662996
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

CN.G 120404 HB7415 Sorte: HB7415  
Spanbrecher: TIM  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 4 mm  
Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 70 m/min

## Technische Beschreibung

Hauptanwendung	S
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 70 m/min
Spanbrecher	TIM
Schnitttiefe $a_p$	1 - 4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,25 mm/U

Sorte	HB7415
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen