

**Garant**
**CN.G 120408, Sorte: HB7415**


## Bestelldaten

Bestellnummer	250158 HB7415
GTIN	4045197661203
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

CN.G 120408 HB7415 Sorte: HB7415  
 Spanbrecher: TIM  
 Toleranz: M  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 4 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 70 m/min

## Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	1 - 4 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,25 mm/U
Hauptanwendung	S
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	TIM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 70 m/min

Sorte	HB7415
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen