



## 5-Achs-Spanner TeleCentric, Typ: 100



### Bestelldaten

Bestellnummer	361255 100
GTIN	4250364404617
Artikelklasse	34A

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Optimal für den Einsatz auf 5-Achs-Bearbeitungszentren.
- Konventionelles Spannen und Grippspannen möglich.
- Teleskopspindel, Störkontur bleibt unverändert.
- Zentrisch, einfache Programmierung ohne Nullpunktverschiebung.
- Zugänglichkeit des Werkstückes ist unabhängig von der Spannweite.
- Symmetrische Bauform = Werkstück bleibt mittig und parallel Aufmaß des Materials wird symmetrisch verteilt.
- Werkzeugloser Backenwechsel durch Schnellverschluss innerhalb 10 Sekunden / Backenpaar.
- Konstante Spannkraft mittels wartungssarmer Teleskopspindel.
- Serienmäßig mit Aufnahmebohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200.
- Integrierter Skalenring zur Feinjustierung der Zentrumslage.
- Spannkraft 30 kN bei 45 Nm linear.

#### Lieferumfang:

Handkurbel, Quick Start Guide.

#### Sonderzubehör:

Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 120, 6-kant Schaubendrehereinsatz Nr. 643330 Gr. 14, Aufsatzbacken Nr. 361258 – 361264, Spannpratzen Nr. 360750 Gr. 125/160, Ausricht - und Fixiersatz Nr. 360530, Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 25M10 bzw. 25M10/138. Aufsatzbacken Nr.

## Datenblatt

361258– 361260, Spannpratzen Nr. 360750 Gr. 125/160, Ausricht - und Fixiersatz Nr. 360530, Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 25M10 bzw. 25M/138.

### Technische Beschreibung

Farbcode für passendes Zubehör	TeleCentric
Serie	TeleCentric
Länge L	351 mm
Spannbereich S1	12 - 166 mm
Grundkörperhöhe c	168,9 mm
Spannbereich S2	62 - 199 mm
Breite B	94 mm
Nutbreite n H7	20 mm
Gewicht	24,5 kg
Höhe h	27,1 mm
Schlüsselweiten-Maße	14 mm
maximales Drehmoment	45 Nm
Spannkraft bis maximal	30 kN
Ausführung	Nullpunktspannsystem
Produktart	Maschinenschraubstock

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/361255-100>