



Richt-Keil, höchste Auflagehöhe: 155mm



Bestelldaten

Bestellnummer	374905 155
GTIN	4069515012126
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabile Konstruktion; Sphäroguss und Stahl vergütet. **Die geschliffenen Keilflächen erlauben feinfühlig und gleichmäßige Höhen- Verstellung** mit einer Genauigkeit von mehr als 1/10 mm. Die Höhenverstellung kann an der Rändelschraube oder mit einem Sechskant-Stiftschlüssel vorgenommen werden. Die Doppelwirkung ergibt einen großen Hub und eine präzise vertikale Bewegung ohne seitliches Verschieben.

Verwendung:

Besonders zum Arbeiten nach Anriss bei schweren Guss- oder Schmiedestücken auf großen Werkzeugmaschinen.

Lieferumfang:

Inklusive auswechselbarem Kugel-Aufsatz Nr. 375000.

Hinweis:

Flache Werkstückauflage mit Zentrierloch Ø 12 mm für Aufsätze Nr. 375000 – 375030.

Technische Beschreibung

kleinste Auflagehöhe	135 mm
Tragkraft	175 kN

Datenblatt

Höhenverstellung pro Spindelumdrehung	2 mm
höchste Auflagehöhe	155 mm
Typ	6460
Grundfläche Breite	125 mm
Grundfläche Länge	140 mm
Produktart	Keil