



KOMET® Eckstahl Form f, Typ: B02L



Bestelldaten

Bestellnummer	240078 B02L
GTIN	4047109017450
Artikelklasse	24H

Beschreibung

Ausführung:

Mikroskopisch geprüftes, genaues Schneidenprofil. Kostengünstig durch mehrmaliges Nachschleifen an der Spanfläche.

Größen mit Zusatzbezeichnung **L = verlängerter Schaft**.

Schneidstoff:

HSS/Co10 – für schwer zu bearbeitende Werkstoffe.

Hinweis:

Passender Bohrstahlhalter siehe Nr. 240070 und Nr. 240072.

Schneidstoff: HSS Co 10

Bohrtiefe: 24 mm

für Bohrungen ab \varnothing : 5 mm

Gesamtlänge: 125 mm

Schaft- \varnothing : 8 mm

Technische Beschreibung

für Bohrungen ab \varnothing	5 mm
Gesamtlänge	125 mm
Bohrtiefe	24 mm
Typ	B02L
Schaft- \varnothing	8 mm
Schneidstoff	HSS Co 10
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

