

Mahr

## Kleine Längenmessbank Precimar, Typ: SM60-5



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 424920 SM60-5 |
| GTIN          |               |
| Artikelklasse | 43A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kleine Längenmessbank für schnelle und präzise Messungen im Fertigungsbereich. Stufenlos höhenverstellbarer Auflagetisch (Ø 60 mm). Schutz des eingesetzten Messmittels durch eingebaute Kupplung. Messflächen gehärtet. Verwendbar mit allen Anzeigegegeräten mit 8 mm Einspannschaft (auf Anfrage lieferbar).

#### Vorteil Werbetext:

Die Precimar SM 60 ist eine einfach zu bedienende Kleinlängen-Messbank für schnelle, präzise Außenmessungen an Werkstücken.

- **Einfacher Aufbau des Gerätes**
- **Fertigungsnah einsetzbar durch robuste Bauweise**
- **Schnelle Anpassung an neue Werkstücke**
- **Frei wählbare Messmittel (z.B. digitale Messuhr, Messtaster usw.)**
- **Messflächen mit gehärteter Antastfläche**
- **Schutz des eingesetzten Messmittels durch eingebaute Kupplung**
- **Verwendung unterschiedlichster Messaufsätze**
- **Bedienung für Links- und Rechtshänder**
- **Verschiebbare Messpinole**

#### Lieferumfang:

Ohne Feinzeiger oder Messuhr.

#### Sonderzubehör:

Messuhr Nr. 434314 Gr. 25; 434318 Gr. 25; 434320 Gr. 25; 434324 Gr. 25; 434656 Gr. 25; 434655 Gr. 25; Kompaktlängenmessgerät 434707 Gr. 1200; Induktivtaster 434760 Gr. 2004M

## Technische Beschreibung

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Planparallelität der Messflächen | 1 µm                   |
| Messflächen-Ø                    | 6 mm                   |
| Gewicht                          | 9 kg                   |
| Messspanne                       | 25 mm                  |
| Messkraft                        | 5 N                    |
| Messtechnik                      | analog                 |
| Produktart                       | Feinzeiger-Rachenlehre |