


CNMG 120416, Sorte: CA510

Bestelldaten

Bestellnummer	250373 CA510
GTIN	4960664696970
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMG 120416 CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: PH

Schnitttiefe a_p : 1 - 10 mm

Vorschub f : 0,25 - 0,8 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 450 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	1,6 mm
Schnitttiefe a_p	1 - 10 mm
Spanbrecher	PH
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,25 - 0,8 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 450 m/min
Hauptanwendung	P
Sorte	CA510

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120416
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen